

VG 21 HQ MS68 17-20.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen.

Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	2814780000
Art	VG 21 HQ MS68 17-20.5
GTIN (EAN)	4064675301561
VPE	1 ST

VG 21 HQ MS68 17-20.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	25 g
--------------	------

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 130 °C
-----------------	-------------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
-------------------------	----------------------

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
------	--------------------------------------

Allgemeine Angaben

Kabeldurchmesser außen, max.	23 mm
------------------------------	-------

Schutzart mit GWDR	IP68
--------------------	------

Schlüsselweite 1	30 mm
------------------	-------

Schutzart	IP68
-----------	------

Werkstoff	Messing, vernickelt
-----------	---------------------

Kabeldurchmesser außen, min.	17 mm
------------------------------	-------

Halogene	halogenfrei
----------	-------------

Schlüsselweite	30 mm
----------------	-------

Verschraubung	PG 21
---------------	-------

Gewinde (außen)	PG 21
-----------------	-------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-14-08-01
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

ECLASS 14.0	27-14-08-01
-------------	-------------