

CA 100 DUO S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Automaten, Abisolier- und Crimpautomat
Best.-Nr.	2912430000
Art	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
VPE	1 ST

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	550 mm	Tiefe (inch)	21.6535 inch
Höhe	440 mm	Höhe (inch)	17.3228 inch
Breite	415 mm	Breite (inch)	16.3386 inch
Nettogewicht	42000 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Abisolier/Crimpautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	4 - 6 mm ² (10 mm ² opt.)/ AWG 12-10 (AWG 8 opt.)	Antrieb	elektropneumatisch
Taktzeit	ca. 3 s	Vercrimpung	Trapezform
Aderendhülsenquerschnitt, max.	10 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	4 mm ²
Crimpbereich, max.	10 mm ²	Crimpbereich, min.	4 mm ²
Crimplänge	6 - 18 mm	Verbrauchsmaterial	mit Kunststoffkragen
Druckluftanschluss	5 - 5,5 bar	Elektroanschluss	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

Art	URS CA 100 DUO S 6+10 MM	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2912450000	Automaten, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4099986536029	
VPE	1 ST	
Art	URS CA 100 DUO S 4+10 MM	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2912440000	Automaten, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4099986536012	
VPE	1 ST	