

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schutzkappen passend für die FieldPower- und WIPL-Familie mit Rundsteckverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2833850000
Art	PC RC F
GTIN (EAN)	4064675591412

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E307231

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	3 g
--------------	-----

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	--------------------	----------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Technische Daten

Gehäusebasismaterial	PA 66	Schutzart	IP67
----------------------	-------	-----------	------

Technische Daten Kabel

Isolationsspannung	< 500 V (Gehäuse/PE)
--------------------	----------------------

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cULus)	E307231
------------------------	---------

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Schutzart	IP67
--------------------------------	-----	-----------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Steckverbinder - Schraubsystem



Die Rundsteckverbinder mit Schraubsystem zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Dadurch können sie in einer Vielzahl von Anwendungen und Industrien eingesetzt werden. Sie sind sowohl als Stecker, als auch als Buchse erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RC M P2 SP	Ausführung
Best.-Nr.	2903190000	
GTIN (EAN)	4099986 122369	
VPE		

DC-Steckverbinder



Die Rundsteckverbinder mit Schraubsystem zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Dadurch können sie in einer Vielzahl von Anwendungen und Industrien eingesetzt werden. Sie sind sowohl als Stecker, als auch als Buchse erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RC M P2 M20 SP	Ausführung
Best.-Nr.	2860650000	
GTIN (EAN)	4064675576662	
VPE		