

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Markierungssysteme, Thermotransfer, 300 DPI, Schrumpfschläuche
Best.-Nr.	2931860000
Art	THM MULTIMARK TWIN
GTIN (EAN)	4099986669895
VPE	1 ST

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	395 mm	Tiefe (inch)	15.5511 inch
Höhe	544 mm	Höhe (inch)	21.4173 inch
Breite	248 mm	Breite (inch)	9.7638 inch
Nettogewicht	21000 g		

Temperaturen

Feuchtigkeit	10...85% (keine Betauung)
--------------	---------------------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Beschriftungssysteme

Markierertyp	Schrumpfschläuche	Speicher (RAM)	256 MB
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Schnittstelle	LAN, USB 2.0
Software	M-Print® PRO	Typ	THM TwinMark Drucker
Versorgungsspannung	100...240 V AC	Betriebssystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Druckgeschwindigkeit	max. 150 mm/s	Druckauflösung, max.	300 DPI

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder




Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
VPE	1 ST	
Art	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
VPE	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1540770000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118345711	
VPE	1 ST	

M-Print® PRO



Druck- und Bestellsoftware für Markierer und Etiketten M-Print® PRO ist eine professionelle Software zur Bedruckung und Bestellung von Weidmüller Etiketten und Markierern unter Windows®. Mit dieser Software können Sie Ihren Prozess zur Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel optimieren. Sie gestalten, beschriften und bestellen Ihr Beschriftungsmaterial mühelos, professionell und schnell: mit Texten, Rahmen, Linien, Grafiken, Barcodes, Seriennummern und Fotos.

- Integrierter Produktkatalog für alle Etiketten und Markierer, inkl. Bilder, Link zur Web-Seite und zum Produktdatenblatt
- Gestaltung der Markierer und Etiketten in beliebig vielen Ebenen
- Individuelle Formatierung einzelner Zeichen eines Textes (RTF)
- Kopieren und Einfügen von Text und dessen Formatierung
- In 20 Sprachen verfügbar mit Unterstützung von UNICODE
- Dateneingabe sowohl im Etikett als auch im Tabellenblatt oder direkt in Microsoft Excel
- Erstellung von Skalen; Numerische und Alphanumerische Zähler und Sequenzen
- Umfangreiche Bildformate (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Grafik-Bibliothek mit Symbolen aus der Elektrotechnik
- Zuordnungsmöglichkeit der Produkte zum gewünschten Drucker, z. B. ESG 9/20 auf PrintJet; MultiMark auf Thermotransfer Drucker
- Online-Update-Service über das Internet
- Schnittstelle zu Weidmueller Configurator (WMC)r
- Import-Assistent für viele Dateiformate (*.txt, *.csv, *.xml etc.) zum Erstellen eigener Importskripte
- Übernahme der Daten aus CAE-Systemen
- Permanente Druckvorschau: Bereits bei der Gestaltung sehen, wie der Ausdruck aussieht, WYSIWYG-Editing
- Unterstützte Ausgabegeräte: Unterstützte Ausgabegeräte: Alle Weidmüller Drucker (z.B. PrintJet CONNECT, THM MultiMark, etc.) sowie Standard-Drucker mit Microsoft Windows®-Treiber
- Optimale und schnelle Justierung der Ausgabegeräte
- Gestaltung der Markierer und Etiketten in verschiedenen Ebenen

Allgemeine Bestelldaten

Art	M-PRINT PRO	Ausführung
Best.-Nr.	1905490000	Software für Markierungen, Software, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Drucker-Software
VPE	1 ST	