

Produkt nicht mehr verfügbar



Durchdachte Ladelösungen für individuelle Herausforderungen – die intelligente und vernetzbare Ladestation-Familie AC SMART für Elektrofahrzeuge. Bereit für jedes Anwendungsszenario im privaten und gewerblichen Bereich: vom einfachen Laden an einer Ladestation über die Integration in Smart Grids bis hin zum komplexen Management ganzer Ladeparks.

Die drei plattformbasierten Ausführungen ECO, VALUE und ADVANCED decken die gängigsten Anwendungsfälle ab und können durch standardisierte Schnittstellen und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten an individuelle Applikationen angepasst werden.

Cleverer Funktionen wie die Benutzerauthentifizierung mittels RFID oder mobiler App, die Einstellbarkeit des Ladestroms, das integrierte Last- und Lademanagement oder autarkes PV-Überschussladen machen die AC SMART Boxen zu einer flexiblen, anpassbaren und darüber hinaus effizienten und nachhaltigen Ladelösung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Wallbox, max. Ladeleistung von 22 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 32 A, Fest angeschlagenes 5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App, RFID/NFC, Auto charge
Best.-Nr.	2875290000
Art	CH-W-S-A22-P-A
GTIN (EAN)	4064675650850
VPE	1 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2025-04-16T00:00:00+02:00

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	167 mm	Tiefe (inch)	6.5748 inch
Höhe	439 mm	Höhe (inch)	17.2834 inch
Breite	273 mm	Breite (inch)	10.748 inch
Nettogewicht	6925 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-30 °C...45 °C
Feuchtigkeit	5...95 % rel. Feuchte		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	d677010f-3c13-4196-b022-f62e8f2ef6a2

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002883	ETIM 9.0	EC002883
ETIM 10.0	EC002883	ECLASS 14.0	27-14-47-01
ECLASS 15.0	27-14-47-01		

Zeichnungen



Zubehör

Surge protection boxes

Allgemeine Bestelldaten

Art	PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ...	Ausführung
Best.-Nr.	8000104168	Wechselspannungsversion, Hilfs- und Alarmkontakt.
GTIN (EAN)	4099986573475	Überspannungsschutz II, TN-C-S, TN-S, IT mit N, IT ohne N, TT
VPE	1 ST	