

POWERCRIMPER VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Rationalisierung von Crimpvorgängen erfordert vermehrt die Automatisierung einzelner Arbeitsschritte. "Optimierung der Installationszeiten" lautet die Forderung, die zukunftsorientierte Märkte an ihre strategischen Partner stellen.

Automaten, die eine rationelle Verarbeitung des Leitermaterials gestatten, sind die Antwort auf eine zukunftsorientierte Ausrichtung. Dabei spielen Flexibilität und Funktionalität für den Kunden die entscheidende Rolle.

Weidmüller bietet mit seinem umfassenden Automatenprogramm professionelle und rationelle Lösungen in der Kabelbe- und -verarbeitung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Automaten, Crimpautomat
Best.-Nr.	3032890000
Art	POWERCRIMPER VARIO
GTIN (EAN)	409998698539 1
VPE	1 ST

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	300 mm	Tiefe (inch)	11.811 inch
Höhe	220 mm	Höhe (inch)	8.6614 inch
Breite	190 mm	Breite (inch)	7.4803 inch
Nettogewicht	9000 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6a, 6b, 6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Crimpautomaten

Antrieb	elektrisch	Taktzeit	ca. 1 s
Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.5 mm ²
Crimpbereich, max.	6 mm ²	Crimpbereich, min.	0.5 mm ²
Crimplänge	12 mm	Verbrauchsmaterial	mit und ohne Kunststoffkragen, lose Aderendhülsen, für lose isolierte Kabelschuhe
Elektroanschluss	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Einführlänge	38 mm
Crimpbereich	0.5 - 6.00 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com



POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile

Allgemeine Bestelldaten

Art	ADAPTER PCV HTO	Ausführung
Best.-Nr.	3064900000	Automaten, Crimpautomat
GTIN (EAN)	4099987058353	
VPE	1 ST	
Art	EINSATZPAAR PZ 16E	Ausführung
Best.-Nr.	9012640000	16mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4008190114831	
VPE	1 ST	
Art	EINSATZPAAR PZ 6/5	Ausführung
Best.-Nr.	9011620000	6mm ² , Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4008190207939	
VPE	1 ST	
Art	ERTE ES PZ ZH 16	Ausführung
Best.-Nr.	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
VPE	1 ST	
Art	STORAGEBOX PCV	Ausführung
Best.-Nr.	3043810000	Automaten, Crimpautomat
GTIN (EAN)	4099987017084	
VPE	1 ST	
Art	ADAPTER PCV HTO	Ausführung
Best.-Nr.	3064900000	Automaten, Crimpautomat
GTIN (EAN)	4099987058353	
VPE	1 ST	
Art	EINSATZPAAR PZ 16E	Ausführung
Best.-Nr.	9012640000	16mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4008190114831	
VPE	1 ST	
Art	EINSATZPAAR PZ 6/5	Ausführung
Best.-Nr.	9011620000	6mm ² , Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4008190207939	
VPE	1 ST	
Art	ERTE ES PZ ZH 16	Ausführung
Best.-Nr.	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
VPE	1 ST	
Art	STORAGEBOX PCV	Ausführung
Best.-Nr.	3043810000	Automaten, Crimpautomat
GTIN (EAN)	4099987017084	
VPE	1 ST	