

U-OS-PWEB-ES-RT-250/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PROCON-WEB Embedded System ist einfach durch den Appmanager auf u-OS installierbar.

Zur Umsetzung der optimalen webbasierten HMI-Lösung bietet PROCON-WEB Embedded System folgende Funktionen:

- Rollen und Rechte basiertes Nutzermanagement
- Umfangreiches Alarming
- vordefinierte Controls, wie Buttons, Slider, Textfelder oder Bildbereiche
- mächtige komplexere Controls, wie Iframes, Charts, Tabellen
- flexibles Skripting für maximale Flexibilität
- Historian-Funktionalität zur Speicherung und Visualisierung historischer Daten
- Anbindung an die u-OS Steuerung via Kommunikationstreiber

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Visualisierungs-Software, Plattform für Laufzeitsystem: u-OS compatible devices, Anzahl der Prozessvariablen, max.: 250, Max. Anzahl an HMI-Geräten: 2 |
| Best.-Nr. | 3038630000 |
| Art | U-OS-PWEB-ES-RT-250/2 |
| VPE | ST |

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|-----|
| Nettogewicht | 0 g |
|--------------|-----|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Funktionsumfang der Laufzeit

| | |
|----------------------------|---|
| Max. Anzahl an HMI-Geräten | 2 |
|----------------------------|---|

Systemvoraussetzungen

| | | | |
|------------------------------------|--------|--|--------|
| Betriebssystem | u-OS | Minimaler Festplattenspeicher erforderlich | 0.1 GB |
| Minimal notwendiger Speicher (RAM) | 0.1 GB | | |

Lizenzinformationen

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Anzahl der Prozessvariablen, max. | 250 |
|-----------------------------------|-----|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001416 | ETIM 9.0 | EC001416 |
| ETIM 10.0 | EC001416 | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 | | |