

## CXX RC 52

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




Abbildung ähnlich

### Allgemeine Bestelldaten

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | CUBESERIES, RC-Glied, Nennsteuerspannung:<br>24...60 V UC, Steckanschluss |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053390000</a>  |
| Art        | CXX RC 52   |
| GTIN (EAN) | 4099987023177   |
| VPE        | 20 ST   |

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS Konform

#### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 23 mm   | Tiefe (inch)  | 0.9055 inch |
| Höhe         | 9.2 mm  | Höhe (inch)   | 0.3622 inch |
| Breite       | 12.8 mm | Breite (inch) | 0.5039 inch |
| Nettogewicht | 2 g     |               |             |

#### Temperaturen

|                    |                |                     |                |
|--------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Lagertemperatur    | -40 °C...85 °C | Umgebungstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Betriebstemperatur |                |                     |                |

#### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

#### Steuerseite

|                    |              |               |      |
|--------------------|--------------|---------------|------|
| Nennsteuerspannung | 24...60 V UC | Statusanzeige | Nein |
| Schutzschaltung    | RC-Glied     |               |      |

#### Allgemeine Daten

|  |                               |         |  |
|--|-------------------------------|---------|--|
| Farbe  | schwarz                       |         |  |
| Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94 | Komponente                    | Gehäuse |  |
|  | Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-2     |  |

#### Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Steckanschluss

#### Klassifikationen


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

**Zeichnungen**

**Anschlussbild**



**Maßbild**



Sonstiges

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

