

U-OS-PWEB-ES-RT-2000/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PROCON-WEB Embedded System ist einfach durch den Appmanager auf u-OS installierbar.

Zur Umsetzung der optimalen webbasierten HMI-Lösung bietet PROCON-WEB Embedded System folgende Funktionen:

- Rollen und Rechte basiertes Nutzermanagement
- Umfangreiches Alarming
- vordefinierte Controls, wie Buttons, Slider, Textfelder oder Bildbereiche
- mächtige komplexe Controls, wie Iframes, Charts, Tabellen
- flexibles Skripting für maximale Flexibilität
- Historian-Funktionalität zur Speicherung und Visualisierung historischer Daten
- Anbindung an die u-OS Steuerung via Kommunikationstreiber

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Visualisierungs-Software, Plattform für Laufzeitsystem: u-OS compatible devices, Anzahl der Prozessvariablen, max.: 2000, Max. Anzahl an HMI-Geräten: 5 |
| Best.-Nr. | 2942010000 |
| Art | U-OS-PWEB-ES-RT-2000/5 |
| VPE | 1 ST |

U-OS-PWEB-ES-RT-2000/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Funktionsumfang der Laufzeit

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Max. Anzahl an HMI-Geräten | 5 | Maximale Anzahl an Treibern | 1 |
| Projektierbar durch | PROCON-WEB Designer | Laufzeit Funktionen | Einfache und komplexe Steuerungen, Alarmierung, Historian, Benutzerverwaltung, Prozessanschluss über Kommunikationstreiber |

Systemvoraussetzungen

| | | | |
|------------------------------------|--------|--|--------|
| Betriebssystem | u-OS | Minimaler Festplattenspeicher erforderlich | 0.1 GB |
| Minimal notwendiger Speicher (RAM) | 0.1 GB | | |

Lizenzinformationen

| | | | |
|--------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| Lizenzumfang | Einmalige Lizenz | Lizenzart | Softwarelizenz |
| Lizenzierung durch | WIBU Ticket ID | Anzahl der Prozessvariablen, max. | 2000 |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001416 | ETIM 9.0 | EC001416 |
| ETIM 10.0 | EC001416 | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 | | |