

TOOL CHEST PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Der Weidmüller Werkzeugwagen bietet die Basis für Ihre mobile Produktionsinsel. Er lässt sich flexibel und individuell erweitern und ausstatten. Höchster Nutzwert, Funktionalität und eine optimale Ergonomie zeichnen dieses Mitglied der Weidmüller Familie aus.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3155540000
Art	TOOL CHEST PRO SET
GTIN (EAN)	4099987654937
VPE	1 ST

TOOL CHEST PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	525 mm	Tiefe (inch)	20.6693 inch
Höhe	928 mm	Höhe (inch)	36.5354 inch
Breite	894 mm	Breite (inch)	35.1968 inch
Nettogewicht	83168.21 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Werkzeugkoffer unbestückt
---------------------	------------------------------

Werkzeugwagen

Anzahl der Lenkrollen	2	Radsperre vorhanden	Ja
Anzahl der Standrollen	2	Raddurchmesser	100 mm
Tragfähigkeit pro Lade	40 kg	Verriegelungsart	doppelseitiger Verriegelungsmechanismus
Lade Innenmaße	600 mm x 447 mm	Anzahl der Laden	6
Gesamttragfähigkeit	400 kg	Reifendesign	Vollgummireifen

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		

TOOL CHEST PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

DMS 3



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Art	LG DMS PRO/ DMS 3	Ausführung
Best.-Nr.	9007460000	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
VPE	1 ST	

ausgerüstet



Inspiziert durch 5S und Lean-Management Methoden bilden die Weidmüller Schaumstoffeinsätze den Kern eines effizienten und aufgeräumten Arbeitsplatzes. Als Baukastenprinzip konzipiert sie eine Vielzahl von Vorzügen und lassen sich nach den individuellen Bedürfnissen auswählen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	TCB INL THIRD 11	Ausführung
Best.-Nr.	3155340000	
GTIN (EAN)	4099987654739	
VPE	1 ST	
Art	TCB INL THIRD 12	Ausführung
Best.-Nr.	3155350000	
GTIN (EAN)	4099987654746	
VPE	1 ST	
Art	TCB INL THIRD 13	Ausführung
Best.-Nr.	3155360000	
GTIN (EAN)	4099987654753	
VPE	1 ST	
Art	TCB INL THIRD 8	Ausführung
Best.-Nr.	3155310000	
GTIN (EAN)	4099987654708	
VPE	1 ST	
Art	TCB INL THIRD 9	Ausführung
Best.-Nr.	3155320000	
GTIN (EAN)	4099987654715	
VPE	1 ST	

TOOL CHEST PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	TCB INL BIG 1	Ausführung
Best.-Nr.	315550000	
GTIN (EAN)	4099987654944	
VPE	1 ST	
Art	TCB INL THIRD 1	Ausführung
Best.-Nr.	3155240000	
GTIN (EAN)	4099987654630	
VPE	1 ST	
Art	TCB INL THIRD 2	Ausführung
Best.-Nr.	3155250000	
GTIN (EAN)	4099987654647	
VPE	1 ST	
Art	TCB INL THIRD 3	Ausführung
Best.-Nr.	3155260000	
GTIN (EAN)	4099987654654	
VPE	1 ST	
Art	TCB INL THIRD 4	Ausführung
Best.-Nr.	3155270000	
GTIN (EAN)	4099987654661	
VPE	1 ST	
Art	TCB INL THIRD 5	Ausführung
Best.-Nr.	3155280000	
GTIN (EAN)	4099987654678	
VPE	1 ST	
Art	TCB INL THIRD 6	Ausführung
Best.-Nr.	3155290000	
GTIN (EAN)	4099987654685	
VPE	1 ST	
Art	TCB INL THIRD 7	Ausführung
Best.-Nr.	3155300000	
GTIN (EAN)	4099987654692	
VPE	1 ST	

Werkzeugwagen



Der Weidmüller Werkzeugwagen bietet die Basis für Ihre mobile Produktionsinsel. Er lässt sich flexibel und individuell erweitern und ausstatten. Höchster Nutzwert, Funktionalität und eine optimale Ergonomie zeichnen dieses Mitglied der Weidmüller Familie aus.

Allgemeine Bestelldaten

Art	TOOL CHEST PRO	Ausführung
Best.-Nr.	3125930000	
GTIN (EAN)	4099987289429	
VPE	1 ST	