

U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller u-netops is a tool to graphically represent a network of Ethernet Switches belonging to Advanced and Substation Lines. It also allows all the switches of the network to be configured and monitored.

The tool is based on SNMP for device detection and LLDP for link detection so any third-party device supporting these protocols can also be displayed on Weidmüller u-netops. The u-netops has a web-based user interface. The network management tool operates as a web server, providing a browser-based user interface that is accessible from any PC within the network without the need for additional client software.

Key Benefits

- Centralized network management
- No client installation required
- Quick device discovery via SNMP
- Unified management for Weidmüller and third-party devices

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3236610000
Art	U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y
VPE	ST

U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0 g
--------------	-----

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
-----------------	--------------------

Funktionen und Leistungsmerkmale

Überwachungsfunktion	Visualisierung der Topologie, Link-Statusüberwachung, Benachrichtigungen (Link-down-Ereignisse), Echtzeit-Verkehrsüberwachung, Historischer Verkehr (bis zu 15 Minuten), Verkehrsalarne	Geräteverwaltungsfunktion	Firmware-Upgrade (erfordert externen TFTP-Server), Konfiguration sichern/wiederherstellen, Remote-Neustart, Host-Monitor (ICMP-Ping)
Sicherheitsfunktionen	Passwortrichtlinie, Management-Zugriffssicherheit durch Konfigurierung von Berechtigungsstufen für verschiedene Benutzerrollen		

Systemanforderungen

Betriebssystem	Windows 11	Unterstützte Browser	Chrome, Firefox, Edge
----------------	------------	----------------------	-----------------------

Sonstiges

Aktivierung	Der Administrator gibt den Lizenzschlüssel in u-netops ein (Funktionen sofort verfügbar).	Lieferumfang	E-Mail mit Lizenzschlüssel
-------------	---	--------------	----------------------------

Lizenz

Lizenzdauer	1 Jahr	Lizenzverlängerung erforderlich	Yes
Lizenzierungsmodell	Pro Instanz / pro Server	Lizenzbereitstellung	On-premise (lokale Installation, webbasiert)
Anzahl der verwaltbaren Geräte	1000	Lizenztyp	Abonnement
Anzahl der Nutzer	Unbegrenzt		

Technisch

Unterstützte Protokolle	SNMP v1 / v2c / v3, LLDP, ICMP	Anforderungen für die Verwendung von Drittanbietergeräten	über SNMP + LLDP (eingeschränkte Funktionalität)
Unterstützte Geräte	Switches der AdvancedLine und SubstationLine, IE-SR-2TX (2-port router series)		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01

U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ECLASS 15.0

27-24-25-01

Zeichnungen

