

MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Klemmleiste, Tragschiene: Montageplatte, passend für Gehäusegröße: K3, KLIPPON K3
Best.-Nr.	8000004135
Art	MOPL SET BK12 S
GTIN (EAN)	4032248975532
VPE	1 ST

MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	20 mm	Tiefe (inch)	0.7874 inch
Höhe	92 mm	Höhe (inch)	3.622 inch
Breite	155 mm	Breite (inch)	6.1024 inch
Nettogewicht	105 g		

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0, 5VA	Werkstoff	sonstige
--------------------------------	----------	-----------	----------

Allgemeine Daten

Farbe	mittelgelb	Tragschiene	Montageplatte
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 1023		

Gehäuseeigenschaften

Polzahl	12
---------	----

Gehäuse

Werkstoff	sonstige
-----------	----------


Standard-Merkmale

explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Referenzprodukt	BK 12/E
-------------------------------	----	-----------------	-------------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		

Zeichnungen




MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zahlen fortlaufend



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in fünf Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

Allgemeine Bestelldaten

Art	DEK 6 FW 1-50	Ausführung
Best.-Nr.	0468660001	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190170257	Weidmueller, weiß
VPE	500 ST	