

TS35X15 ST KTB6245 HOR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Tragschienen

Die Tragschienen sind in zwei Größen einsetzbar, um DIN-Schienen-Komponenten (z.B. Elektronik, Klemmen) in den Gehäusen zu befestigen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 15, Breite: 375 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert |
| Best.-Nr. | 8000073125 |
| Art | TS35X15 ST KTB6245 HOR |
| GTIN (EAN) | 4064675340805 |
| VPE | 20 ST |

TS35X15 ST KTB6245 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|--------------|
| Tiefe | 15 mm | Tiefe (inch) | 0.5906 inch |
| Höhe | 35 mm | Höhe (inch) | 1.378 inch |
| Breite | 375 mm | Breite (inch) | 14.7637 inch |
| Nettogewicht | 258 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur | |
|--------------------|--|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|----------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Materialstärke | 1.5 mm | Einbauhinweis | Direktmontage |
| Normen | DIN EN 60715 | Oberfläche | verzinkt und passiviert |
| Werkstoff | Stahl | Einbaubefestigung | geschraubt |

Allgemeine Angaben Zubehör

| | | | |
|----------------|--------|------------|-------------------------|
| Materialstärke | 1.5 mm | Oberfläche | verzinkt und passiviert |
| Werkstoff | Stahl | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS35X15 ST KTB6245 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Montageplatten



Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Art | GFSC M5X10 TX20 SET | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Befestigungsschraube, Höhe: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Breite: 8.5 mm, Tiefe: 8.5 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt, verzinkt und |
| VPE | 1 ST | passiviert, silber |