


**HDC MHE 6 TSC FP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Modul, 100 V, 20 A, Polzahl: 6, PUSH IN mit Betätigungselement, Buchse, Benötigte Steckplätze: 2
Best.-Nr.	<a href="#">3193730000</a>
Art	HDC MHE 6 TSC FP
GTIN (EAN)	4099987981071
VPE	1 ST

## HDC MHE 6 TSC FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	34 mm	Tiefe (inch)	1.3386 inch
Höhe	45.8 mm	Höhe (inch)	1.8031 inch
Breite	33.8 mm	Breite (inch)	1.3307 inch
Länge	29.2 mm	Länge (inch)	1.1496 inch
Nettogewicht	17 g		

### Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

### Allgemeine Daten

Polzahl	6	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Steckzyklen	≥ 500	Typ	Buchse
Überspannungskategorie	III	Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff	Polycarbonat	Baureihe	ModuPlug
Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	100 V	Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984)	6 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984)	20 A	Benötigte Steckplätze	2

### Anschlussdaten PE

Anschlussart PE Schraubanschluss über Modulrahmen

### Ausführung

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 20	Anschlussart	PUSH IN mit Betätigungselement
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 12	Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	1.5 mm <sup>2</sup>		

### Leistungskontakt

Abisolierlänge gemäß Kabeldurchmesser | Abisolierlänge 8.00 mm

### Klassifikationen




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

## HDC MHE 6 TSC FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zeichnungen

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC MHE 6 TSC FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Standard



### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MF 6B AB	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
VPE	1 ST	
Art	HDC MF 6B BA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
VPE	1 ST	
Art	HDC MF 10B AC	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
VPE	1 ST	
Art	HDC MF 10B CA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
VPE	1 ST	
Art	HDC MF 16B AD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
VPE	1 ST	
Art	HDC MF 16B DA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
VPE	1 ST	
Art	HDC MF 24B AF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
VPE	1 ST	
Art	HDC MF 24B FA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
VPE	1 ST	

## HDC MHE 6 TSC FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Mit langem Führungsstift



#### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MFGL 10B AC	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2736990000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
VPE	1 ST	
Art	HDC MFGL 6B AB	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2736970000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
VPE	1 ST	
Art	HDC MFGL 24B FA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2737040000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
VPE	1 ST	

### Mit kurzem Führungsstift



#### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MFGS 16B DA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2736940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
VPE	1 ST	
Art	HDC MFGS 24B AF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2736950000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
VPE	1 ST	


## HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör


### Mit langem Führungsstift



#### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MFGL 16B DA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2737020000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
VPE	1 ST	


### Mit kurzem Führungsstift



#### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MFGL 16B DA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2737020000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
VPE	1 ST	

### Mit langem Führungsstift



#### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MFGL 16B AD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2737010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
VPE	1 ST	

## HDC MHE 6 TSC FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Mit kurzem Führungsstift



#### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MFGS 6B AB	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2736890000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
VPE	1 ST	
Art	HDC MFGS 24B FA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2736960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
VPE	1 ST	
Art	HDC MFGS 10B AC	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2736910000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
VPE	1 ST	

### Mit langem Führungsstift



#### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MFGL 24B AF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2737030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
VPE	1 ST	
Art	HDC MFGL 10B CA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2737000000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
VPE	1 ST	

## HDC MHE 6 TSC FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zubehör

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Mit kurzem Führungsstift



#### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MFGS 6B BA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2736900000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
VPE	1 ST	
Art	HDC MFGS 10B CA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2736920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
VPE	1 ST	

### Mit langem Führungsstift



#### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MFGL 6B BA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2736980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
VPE	1 ST	