


**Y-INTERFACE SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Steckbare Energieverteiler  
Steckbarer Doppelanschluss für die Energieverteilung und  
Versorgung von Geräten

- 2-polig, farbcodiert
- 230 V, IP 30

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	8000075198
Art	<a href="#">Y-INTERFACE SL</a>
GTIN (EAN)	8430243428439
VPE	16 ST

## Y-INTERFACE SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	16.4 mm	Tiefe (inch)	0.6457 inch
Höhe	29.8 mm	Höhe (inch)	1.1732 inch
Breite	17 mm	Breite (inch)	0.6693 inch
Nettogewicht	6 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-40...70 °C	Betriebstemperatur	-40...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur	0...85 % (keine Betauung)		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Anschluss Daten

Verteilung Leiterplatten-Steckverbinder	LSF-SMT 5.08/03/180 (kein Mittelstift)	Versorgungssteckverbinder	SL 5.08HC/03/90B (kein Mittelstift)
---	--	---------------------------	-------------------------------------

### Bemessungsdaten

Schutzart	IP30	Betriebsspannung	230 V
Maximalstrom pro Verteileranschluss	6 A	Betriebsstrom Gesamt	12 A

### Isolationskoordination (EN 60664-1)

Bemessungsisolationsspannung	250 V AC	Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3	Impulsspannungsprüfung (1,2/50 µs)	6 kV

### Anschluss Feld

Leiteranschlussquerschnitt min. AWG	AWG 28	Art der Verbindung	PUSH IN
Abisolierlänge	10 mm	Klemmbereich, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich, min.	0.13 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt max. AWG	AWG 14

### Anschluss Versorgung

Art der Verbindung	Steckanschluss
--------------------	----------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

## Y-INTERFACE SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zeichnungen

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

