


**RS VERT SUPPLY LMF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Tragschienen-Energieverteiler****Mehrfach-Energieverteiler im Zählerschrank für die Tragschiene TS 35**

- 2-polig, farbcodiert
- 230 V, IP 30
- Sicherungsmodule 25kA

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	8000076874
Art	<a href="#">RS VERT SUPPLY LMF</a>
GTIN (EAN)	4099986226586
VPE	10 ST

## RS VERT SUPPLY LMF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	29 mm	Tiefe (inch)	1.1417 inch
Höhe	80.2 mm	Höhe (inch)	3.1575 inch
Breite	17.9 mm	Breite (inch)	0.7047 inch
Nettogewicht	22.7 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-40...70 °C	Betriebstemperatur	-40...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur	0...85 % (keine Betauung)		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Anschluss Daten

Verteilung Leiterplatten-Steckverbinder	LMF 5.08/03/180 (kein Mittelstift)	Versorgungssteckverbinder	SL 5.08HC/03/180B (kein Mittelstift)
---	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

### Bemessungsdaten

Schutzart	IP30	Betriebsspannung	230 V
Maximalstrom pro Verteileranschluss	9.5 A	Betriebsstrom Gesamt	19 A

### Isolationskoordination (EN 60664-1)

Bemessungsisolationsspannung	250 V AC	Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3	Impulsspannungsprüfung (1,2/50 µs)	6 kV

### Anschluss Feld

Leiteranschlussquerschnitt min. AWG	AWG 24	Art der Verbindung	PUSH IN
Abisolierlänge	10 mm	Klemmbereich, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich, min.	0.12 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt max. AWG	AWG 12

### Anschluss Versorgung

Art der Verbindung	Steckanschluss
--------------------	----------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

## RS VERT SUPPLY LMF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zeichnungen

www.weidmueller.com

