

**TS35X15 ST KTB7662 HOR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Abbildung ähnlich

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Tragschienen

Die Tragschienen sind in zwei Größen einsetzbar, um DIN-Schienen-Komponenten (z.B. Elektronik, Klemmen) in den Gehäusen zu befestigen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, ohne Langloch, Höhe: 35 mm, Breite: 545 mm, Tiefe: 15 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000116376</a>  |
| Art        | TS35X15 ST KTB7662 HOR  |
| GTIN (EAN) | 4099986820845   |
| VPE        | 20 ST   |

## TS35X15 ST KTB7662 HOR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |              |
|--------------|---------|---------------|--------------|
| Tiefe        | 15 mm   | Tiefe (inch)  | 0.5906 inch  |
| Höhe         | 35 mm   | Höhe (inch)   | 1.378 inch   |
| Breite       | 545 mm  | Breite (inch) | 21.4566 inch |
| Nettogewicht | 385.4 g |               |              |

### Temperaturen

Betriebstemperatur

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

|                   |                         |           |              |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| Einbauhinweis     | Direktmontage           | Normen    | DIN EN 60715 |
| Oberfläche        | verzinkt und passiviert | Werkstoff | Stahl        |
| Einbaubefestigung | geschraubt              |           |              |

### Allgemeine Angaben Zubehör

|            |                         |           |       |
|------------|-------------------------|-----------|-------|
| Oberfläche | verzinkt und passiviert | Werkstoff | Stahl |
|------------|-------------------------|-----------|-------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

**TS35X15 ST KTB7662 HOR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Montageplatten**

Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Befestigungsschraube, Höhe: 13.3 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | Breite: 8.5 mm, Tiefe: 8.5 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt, verzinkt und |
| VPE        | 1 ST                       | passiviert, silber  |