

**KEB MOPL 4060 S2N H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Klippon EB (Essential Box), Montageplatte, Höhe: 340 mm, Breite: 540 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000074320</a>  |
| Art        | KEB MOPL 4060 S2N H   |
| GTIN (EAN) | 4064675425298   |
| VPE        | 1 ST  |

## KEB MOPL 4060 S2N H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |              |
|--------------|--------|---------------|--------------|
| Tiefe        | 12 mm  | Tiefe (inch)  | 0.4724 inch  |
| Höhe         | 340 mm | Höhe (inch)   | 13.3858 inch |
| Breite       | 540 mm | Breite (inch) | 21.2598 inch |
| Nettogewicht | 2295 g |               |              |

### Temperaturen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur |  |
|--------------------|--|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Angaben

|                |                        |            |             |
|----------------|------------------------|------------|-------------|
| Materialstärke | 1.5 mm                 | Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoff      | Edelstahl 1.4301 (304) |            |             |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

**KEB MOPL 4060 S2N H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zeichnungen**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

