

TS20/CX10 ST ZN 4040 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall
Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Tragschienen

Die Tragschienen sind in zwei Größen einsetzbar, um DIN-Schienen-Komponenten (z.B. Elektronik, Klemmen) in den Gehäusen zu befestigen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, gerade, Höhe: 20 mm, Breite: 366 mm, Tiefe: 10 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt, silber |
| Best.-Nr. | 8000117038 |
| Art | TS20/CX10 ST ZN 4040 VER |
| GTIN (EAN) | 4099986829800 |
| VPE | 20 ST |

TS20/CX10 ST ZN 4040 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|--------------|
| Tiefe | 10 mm | Tiefe (inch) | 0.3937 inch |
| Höhe | 20 mm | Höhe (inch) | 0.7874 inch |
| Breite | 366 mm | Breite (inch) | 14.4094 inch |
| Nettogewicht | 175.11 g | | |

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|---------------|----------|------------|----------|
| Einbauhinweis | Schraube | Oberfläche | verzinkt |
| Werkstoff | Stahl | | |

Allgemeine Angaben Zubehör

| | | | |
|------------|----------|-----------|-------|
| Oberfläche | verzinkt | Werkstoff | Stahl |
|------------|----------|-----------|-------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS20/CX10 ST ZN 4040 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Montageplatten**

Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | GFSC M5X10 TX20 SET | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Befestigungsschraube, Höhe: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Breite: 8.5 mm, Tiefe: 8.5 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt, verzinkt und |
| VPE | 1 ST | passiviert, silber |