


**RS VERT SUPPLY BLL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Tragschienen-Energieverteiler****Mehrfach-Energieverteiler im Zählerschrank für die Tragschiene TS 35**

- 2-polig, farbcodiert
- 230 V, IP 30
- Sicherungsmodule 25kA

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Best.-Nr.  | 8000074943                         |
| Art        | <a href="#">RS VERT SUPPLY BLL</a> |
| GTIN (EAN) | 8430243431811                      |
| VPE        | 10 ST                              |

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 30 mm   | Tiefe (inch)  | 1.1811 inch |
| Höhe         | 80.2 mm | Höhe (inch)   | 3.1575 inch |
| Breite       | 17.9 mm | Breite (inch) | 0.7047 inch |
| Nettogewicht | 18 g    |               |             |

### Temperaturen

|                                     |                           |                    |             |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Lagertemperatur                     | -40...70 °C               | Betriebstemperatur | -40...70 °C |
| Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur | 0...85 % (keine Betauung) |                    |             |

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Anschluss Daten

|   |                                    |                           |                                      |
|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Verteilung Leiterplatten-Steckverbinder | BLL 5.08/03/180 (kein Mittelstift) | Versorgungssteckverbinder | SL 5.08HC/03/180B (kein Mittelstift) |
|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|

### Bemessungsdaten

|                                     |       |                      |       |
|-------------------------------------|-------|----------------------|-------|
| Schutzart                           | IP30  | Betriebsspannung     | 230 V |
| Maximalstrom pro Verteileranschluss | 9.5 A | Betriebsstrom Gesamt | 19 A  |

### Isolationskoordination (EN 60664-1)

|                              |          |                                    |      |
|------------------------------|----------|------------------------------------|------|
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC | Überspannungskategorie             | III  |
| Verschmutzungsgrad           | 3        | Impulsspannungsprüfung (1,2/50 µs) | 6 kV |

### Anschluss Feld

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Art der Verbindung | Steckanschluss |
|--------------------|----------------|

### Anschluss Versorgung

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Art der Verbindung | Steckanschluss |
|--------------------|----------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002780    | ETIM 9.0    | EC002780    |
| ETIM 10.0   | EC002780    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |             |             |

## RS VERT SUPPLY BLL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zeichnungen

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

