

TS35X7.5 ST 382 K79 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich

Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse- entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

	m. ohne	
	chiene, TS 35 x 7.5, Breite: 382 mm, ohne och, mit Langloch, Stahl, verzinkt und passi-	
BestNr. <u>8000135667</u>		
Art TS35X7.5 ST 382 K79 HOR	TS35X7.5 ST 382 K79 HOR	
GTIN (EAN) 4099987089937	4099987089937	
VPE 1 ST		



TS35X7.5 ST 382 K79 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
Luiassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewi	chte			
T: - t -	7.5	Tisfs (in als)	0.2953 inch	
Tiefe Höhe	7.5 mm	Tiefe (inch)		
	35 mm	Höhe (inch)	1.378 inch	
Breite 	382 mm	Breite (inch)	15.0393 inch	
Länge	382 mm	Länge (inch)	15.0393 inch	
Vettogewicht	130.9 g			
Temperaturen			,	
Betriebstemperatur				
Umweltanforderungen	,		1	
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnah	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 (Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeine Angaben				
Materialstärke	1 mm	Einbauhinweis	Direktmontage	
Normen	DIN EN 60715	Oberfläche	verzinkt und passiviert	
Werkstoff	Stahl	Stempelmaß	6,3 x 20 mm	
Allgemeine Angaben Zu	behör			
Materialstärke	1 mm	Oberfläche	verzinkt und passiviert	
Werkstoff	Stahl	Stempelmaß	6,3 x 20 mm	
Klassifikationen	'		'	
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	

27-40-06-02

ECLASS 15.0