

POS-4P M12 PG13,5 300 MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Positionier-Steckverbinder, M12, Stift, gerade, Polzahl: 4
BestNr.	<u>8425910000</u>
Art	POS-4P M12 PG13,5 300 MM
GTIN (EAN)	4008190996826
VPE	1 ST



POS-4P M12 PG13,5 300 MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

_						
Zu	ıas	เรม	ın	α	en	۱

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 66 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl	4	Codierung	A-codiert
Kontaktoberfläche	vergoldet	LED	Nein
Gehäusebasismaterial	CuZn, vernickelt	Nennspannung	250 V
Nennstrom	4 A	Schutzart	IP67
Verschraubung	PG 13,5	Temperaturbereich Gehäuse	-40 +85 ° C

Technische Daten Kabel

Kabellänge	0.3 m	Mantelfarbe	silber
Aderquerschnitt	1.5 mm²	Geschirmt	Nein
Halogene	Nein	Isolation	nicht vorhanden
Mantelmaterial	CuZn vernickelt	Farbcodierung	braun, blau, schwarz
Polzahl	4		

Allgemeine Daten

Polzahl	4	Kabellänge	0.3 m
Codierung	A-codiert	Anschlussgewinde	M12
Kontaktoberfläche	vergoldet	Mantelfarbe	silber
Aderquerschnitt	1.5 mm²	Gehäusebasismaterial	CuZn, vernickelt
Nennspannung	250 V	Nennstrom	4 A
Schutzart	IP67	Verschraubung	PG 13,5
Werkstoff	Cu Zn	Brandverhalten	V2
Anschluss 1	M12	Anschluss 2	Flying wires
Mantelmaterial	CuZn vernickelt	Temperaturbereich Gehäuse	-40 +85 ° C
Leiteraußendurchmesser	-		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Erstellungs-Datum 13.11.2025 04:46:25 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2

POS-4P M12 PG13,5 300 MM




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



Polbild