

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Anschlussdose, Ausführung für Steckverbinder SnapIn
Var.6 gemäß IEC 61076-3-106 in Kunststoff

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Anschlussstecker, Anschlussdose, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106 |
| Best.-Nr. | 8808370000 |
| Art | IE-S-IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248505951 |
| VPE | 1 ST |

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 90 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...70 °C
Verlegetemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

| | | | |
|-------------|--|----------------------|---|
| Farbe | lichtgrau | Gehäusebasismaterial | PA 66, UL 94: V-0 |
| Montageart | Bodenmontage, für freifliegende Verbindungen, Wandmontage | Schutzart | IP67 |
| Steckzyklen | 750 | Aufbau | Anschlussdose anschraubar inkl. RJ45-Modul mit Schneid-Klemm-Technik |
| Beschaltung | EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B | | |

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV) TAE00003EW Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 6

Technische Daten RJ45 Modul

Beschaltung EIA/TIA T568 A, EIA/TIA
T568 B

Klassifikationen

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECCLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

Zeichnungen

Maßzeichnung



IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Presswerkzeuge für Modulare Steckverbinder**

Presswerkzeuge für modulare Steckverbinder System WE und DEC

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Drei Funktionen in einem Werkzeug

Allgemeine Bestell Daten

| | | |
|------------|---------------------------|--|
| Art | TT 8 RS MP 8 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 920280000 | Presswerkzeuge, Crimpwerkzeug für Kontakte |
| GTIN (EAN) | 4032248512072 | |
| VPE | 1 ST | |

Sets - RJ45

SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz

**Allgemeine Bestell Daten**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | IE-P-IP67 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 8808380000 | Anschlussstecker, Stecker, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 |
| GTIN (EAN) | 4032248505968 | 2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106 |
| VPE | 1 ST | |