

**AM 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">9001540000</a>
Art	AM 25
GTIN (EAN)	4008190138271
VPE	1 ST

## AM 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	33 mm	Tiefe (inch)	1.2992 inch
Höhe	157 mm	Höhe (inch)	6.1811 inch
Breite	47 mm	Breite (inch)	1.8504 inch
Nettogewicht	120.67 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelmesser
---------------------	-------------

### Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	PVC-Rundkabel	Leiterdurchmesser, max.	25 mm
Leiterdurchmesser, min.	6 mm	Schnitttiefe	einstellbar bis 4,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	490 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	28 mm <sup>2</sup>
Verarbeitbare Kabel	PVC-Leitungen		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**Zeichnungen**

**Anwendungsbeispiel**



**Anwendungsbeispiel**



## AM 25


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zubehör

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zubehör / Ersatzteile

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel



### Allgemeine Bestelldaten

Art	ERSATZMESSER AM 25/35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9001530000</a>	Zubehör, Ersatzmesser
GTIN (EAN)	4008190154813	
VPE	2 ST	