

AM 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|-----------------------------|
| Ausführung | Werkzeuge, Abmantelwerkzeug |
| Best.-Nr. | 9001540000 |
| Art | AM 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 |
| VPE | 1 ST |

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Tiefe | 33 mm | Tiefe (inch) | 1.2992 inch |
| Höhe | 157 mm | Höhe (inch) | 6.1811 inch |
| Breite | 47 mm | Breite (inch) | 1.8504 inch |
| Nettogewicht | 120.67 g | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Artikelbeschreibung | Kabelmesser |
|---------------------|-------------|

Abisolierwerkzeuge

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| Kabeltyp | PVC-Rundkabel | Leiterdurchmesser, max. | 25 mm |
| Leiterdurchmesser, min. | 6 mm | Schnitttiefe | einstellbar bis 4,5 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 490 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 28 mm ² |
| Verarbeitbare Kabel | PVC-Leitungen | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000163 | ETIM 9.0 | EC000163 |
| ETIM 10.0 | EC000163 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



AM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel



Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Art | ERSATZMESSER AM 25/35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9001530000 | Zubehör, Ersatzmesser |
| GTIN (EAN) | 4008190154813 | |
| VPE | 2 ST | |