

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Mit Innenleiter von 1 mm \varnothing
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	9003750000
Art	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008 190068042
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Datum der letzten Bestellung	2025-11-29T00:00:00+01:00

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0.6299 inch
Höhe	135 mm	Höhe (inch)	5.3149 inch
Breite	82 mm	Breite (inch)	3.2283 inch
Nettogewicht	96.73 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abisolierwerkzeug für Lichtwellenleiter
---------------------	-----------------------------------------

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	POF-Leiter mit Innenleiter 1 mm Ø	Leiterdurchmesser, max.	1 mm
Abisolierbereich AWG, max.	18 AWG	Abisolierlänge, max.	7.5 mm
Farbe	grau	Leiteranschlussquerschnitt, max.	0.78 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör / Ersatzteile



- Mit Innenleiter von 1 mm \varnothing
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren

Allgemeine Bestelldaten

Art	MEHA KP LWL M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	9003760000	Zubehör, Ersatzmesser
GTIN (EAN)	4008190055110	
VPE	1 ST	