

**DMS 3 SET 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	DMS 3, Elektrischer Drehmomentschrauber
Best.-Nr.	<a href="#">9007480000</a>
Art	DMS 3 SET 2
GTIN (EAN)	4008190405298
VPE	1 ST

**DMS 3 SET 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	205 mm
Höhe	205 mm
Breite	325 mm
Länge	78 mm
Nettogewicht	1695.76 g

Tiefe (inch)	8.0709 inch
Höhe (inch)	8.0709 inch
Breite (inch)	12.7952 inch
Länge (inch)	3.0709 inch

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Akku - Drehmomentschrauber wie Set 1, zusätzlich 1 weiterer Akku
---------------------	---------------------------------------------------------------------------

**Elektroschrauber**

Spindeldrehzahl im Arbeitsgang	200 u. 400 min-1	Gewicht	2004 g
Nennspannung	2.4 V	Bitaufnahme	1/4" DIN 3126 Form E6,3
Drehmomenteinstellung, max.	15 Nm	Drehmomenteinstellung, min.	15 Nm
Akku - Batterien	Ni-Mh Zellen	Akkugewicht	122 g
Akkuspannung	2.4 V		

**Schraubwerkzeuge**

Drehmomenteinstellung, max.	15 Nm	Drehmomenteinstellung, min.	15 Nm
-----------------------------	-------	-----------------------------	-------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

## DMS 3 SET 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel



**DMS 3 SET 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Bits E6,3 - Schlitz**

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9024000000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852634	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9024020000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852627	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9024030000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852658	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9024040000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852665	
VPE	5 ST	

**Bits E6,3 - Kreuz Phillips / Recess**

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	BIT E6,3 PH1X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9024080000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870744	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 PH2X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9024090000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870720	
VPE	5 ST	

**DMS 3 SET 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Bits E6,3 - Kreuz Pozidriv / Supadriv**

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Kreuzschlitz-Bits Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	BIT E6,3 PZ1X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">902410000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870713	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 PZ2X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">902411000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870706	
VPE	5 ST	

**Bits E6,3 - Schlitz**

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">902559000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190151935	
VPE	10 ST	
Art	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">920275000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4032248504725	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">920274000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4032248504718	
VPE	5 ST	

**DMS 3 SET 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**DMS 3**

Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	AKKU DMS 3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9007450000</a>	DMS 3, Batterie
GTIN (EAN)	4008190450106	
VPE	1 ST	
Art	LG DMS PRO/ DMS 3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9007460000</a>	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
VPE	1 ST	

**Bit-Sortiment E6,3**

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	BIT-BOX WI DMS 3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9024970000</a>	Zubehör, Schraubwerkzeug
GTIN (EAN)	4032248068067	
VPE	1 ST	