

**TS35X7.5 ST 382 K79 HOR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Abbildung ähnlich

Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse- entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Tragschiene, TS 35 x 7.5, Breite: 382 mm, ohne Langloch, mit Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr.	<a href="#">8000135667</a>
Art	TS35X7.5 ST 382 K79 HOR
GTIN (EAN)	4099987089937
VPE	1 ST

## TS35X7.5 ST 382 K79 HOR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7.5 mm	Tiefe (inch)	0.2953 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1.378 inch
Breite	382 mm	Breite (inch)	15.0393 inch
Länge	382 mm	Länge (inch)	15.0393 inch
Nettogewicht	130.9 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur	
--------------------	--

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

Materialstärke	1 mm	Einbauhinweis	Direktmontage
Normen	DIN EN 60715	Oberfläche	verzinkt und passiviert
Werkstoff	Stahl	Stempelmaß	6,3 x 20 mm

### Allgemeine Angaben Zubehör

Materialstärke	1 mm	Oberfläche	verzinkt und passiviert
Werkstoff	Stahl	Stempelmaß	6,3 x 20 mm

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		