

TS35X7.5 ST 282 K79 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
 - Montageplatten
 - Scharniere
 - Wandbefestigungshalter
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse- entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Tragschiene, TS 35 x 7.5, Breite: 282 mm, ohne Langloch, mit Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr.	8000135669
Art	TS35X7.5 ST 282 K79 VER
GTIN (EAN)	4099987090056
VPE	1 ST

TS35X7.5 ST 282 K79 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7.5 mm	Tiefe (inch)	0.2953 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1.378 inch
Breite	282 mm	Breite (inch)	11.1023 inch
Länge	282 mm	Länge (inch)	11.1023 inch
Nettogewicht	101.15 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Materialstärke	1 mm	Einbauhinweis	Direktmontage
Normen	DIN EN 60715	Oberfläche	verzinkt und passiviert
Werkstoff	Stahl	Stempelmaß	6,3 x 20 mm

Allgemeine Angaben Zubehör

Materialstärke	1 mm	Oberfläche	verzinkt und passiviert
Werkstoff	Stahl	Stempelmaß	6,3 x 20 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		