

HTX 188

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Koaxial-Verbinder**

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	9011990000
Art	HTX 188
GTIN (EAN)	4008190026066
VPE	1 ST

HTX 188

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	450 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Koaxial-Verbinder BNC, TNC und N /SW 3,25	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	-------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Koaxial-Verbinder
------------	-------------------


Werkzeugdaten Crimpen

Sechskant-Schlüsselweite (A 2)	1.72 mm	Sechskant-Schlüsselweite (A)	3.25 mm
Aderendhülsenquerschnitt, max.	11 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	11 mm ²
Außenhülsen Durchmesser	3.8 mm	Crimpstation, Breite (B 2)	2.3 mm
Crimpstation, Breite (B 1)	10 mm	Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
Innenkontakt Durchmesser (D)	2 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Zeichnungen



HTX 188

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile

- Crimpwerkzeuge für Koaxial-Verbinder
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
 - Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERTE ES HTX 188	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9053990000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248032082	
VPE	1 ST	