

**HTF RSV 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, FoderBcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">9013560000</a>
Art	HTF RSV 16
GTIN (EAN)	4008190161163
VPE	1 ST

**HTF RSV 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	205 mm	Breite (inch)	8.0709 inch
Nettogewicht	457.48 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeuge für Weidmüller RSV- und DSTV-HD Kontakte AWG 26-16	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

**Kontaktbeschreibung**

Kontaktart	RSV- und DSTV-HD	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 16
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Aderendhülsenquerschnitt, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	FoderBcrimp
--------------------------------	---------------------	------------------	-------------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## HTF RSV 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

