


KLIPPON K41 MOPL 1212 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse- entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, gerade, Höhe: 104 mm, Breite: 109 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, silber
Best.-Nr.	8000188271
Art	KLIPPON K41 MOPL 1212 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062304
VPE	1 ST

KLIPPON K41 MOPL 1212 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	1.5 mm	Tiefe (inch)	0.0591 inch
Höhe	104 mm	Höhe (inch)	4.0945 inch
Breite	109 mm	Breite (inch)	4.2913 inch
Nettogewicht	114.7 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur			
--------------------	--	--	--

Allgemeine Angaben

Materialstärke	1.5 mm	Einbauhinweis	Montageplatte
Oberfläche	verzinkt	Werkstoff	Stahlblech
Einsatzgebiete	Gebäudetechnik, Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Transportwesen		

Allgemeine Angaben Zubehör

Materialstärke	1.5 mm	Bestückungsloch-Durchmesser (D)	7 mm
Oberfläche	verzinkt	Werkstoff	Stahlblech

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)	DE PS24 10 1604 12 001ISS03
-------------------------------------	--------------------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		