

AP 45/LI GR 2025


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Das RS 100 Profi bietet Ihnen eine flexible Lösung für Ihre Montagebedürfnisse, da sowohl eine Tragschiene- montage als auch eine Wandmontage möglich ist. Diese Vielseitigkeit erleichtert die Integration in verschiedene Umgebungen und Anwendungen. Das Gehäuse ist für den Eurokarten leiterplatten Standard nutzbar.

Das Profil ist individuell zuschneidbar, sodass Sie es genau an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße verwendet werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen und somit die Sicherheit Ihrer Installation erhöhen.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, ein Abdeckprofil für den Schutz großer Bauteile, zu nutzen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Abschlussplatte, RS 45 kieselgrau, Abschlussplatte DIN-Tragschiene links, Breite: 8 mm |
| Best.-Nr. | 8143910000 |
| Art | AP 45/LI GR 2025 |
| GTIN (EAN) | 4008190003111 |
| VPE | 20 ST |

Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 22.8 mm | Tiefe (inch) | 0.8976 inch |
| Höhe | 45 mm | Höhe (inch) | 1.7716 inch |
| Breite | 8 mm | Breite (inch) | 0.315 inch |
| Länge | 45 mm | Länge (inch) | 1.7716 inch |
| Nettogewicht | 2.21 g | | |

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 | Isolierstoff | PA 66 |
| Isolierstoffgruppe | I | Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoff | PA 66 | Kriechstromfestigkeit (CTI) | 600 ≤ CTI |

Allgemeine Daten

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|----------|
| Farbe | kieselgrau | Schutzart | IP00 |
| Tragschiene | TS 32, TS 35 | Farbtabelle (ähnlich) | RAL 7032 |
| Vergießbarkeit | Nein | | |

Wichtiger Hinweis

Produktinweis Das Produkt wird abgekündigt. Bitte keine weiteren Design-Ins mehr vornehmen. Als Alternative können die Profilsérie RS 70 und RS 100 genutzt werden.

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

Zeichnungen

RAIL MOUNTING

