

POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bestellung nur auf Anfrage



- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295,
KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den
jeweiligen Leiterquerschnitt
- Elektrischer Antrieb

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Werkzeuge, Abisolierautomat
Best.-Nr.	9027290000
Art	POWERSTRIPPER AO 16-20
GTIN (EAN)	4032248285426
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2025-01-06T00:00:00+01:00
Produktalternative	POWERSTRIPPER 16.0

POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	295 mm	Tiefe (inch)	11.6142 inch
Höhe	230 mm	Höhe (inch)	9.0551 inch
Breite	190 mm	Breite (inch)	7.4803 inch
Nettogewicht	8500 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Abisolierautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	4 - 16 mm ² (~AWG 12-6)	Leiterlänge, min.	22 mm + Abisolierlänge
Anschlusswerte	46 VA	Antrieb	elektrisch
Taktzeit	ca. 1,5 s	Abzugslänge	1-20 mm
Elektroanschluss	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Zubehör / Ersatzteile**

- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Elektrischer Antrieb

Allgemeine Bestelldaten

Art	AIMESA VRM 6,20	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1120910000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4032248901920	
VPE	1 ST	