

## IE-S-IP67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Anschlussdose, Ausführung für Steckverbinder Snapln Var.6 gemäß IEC 61076-3-106 in Kunststoff

### Allgemeine Bestelldaten

Anschlussstecker, Anschlussdose, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106
<u>8808370000</u>
IE-S-IP67
4032248505951
1 ST



### IE-S-IP67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zu	lassungen	
----	-----------	--

Zulassungen



ROHS Konform

### **Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 90 g

#### **Temperaturen**

Lagertemperatur

Verlegetemperatur

Betriebstemperatur

-40 °C...70 °C

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### **Allgemeine Daten**

Farbe	lichtgrau	Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0
Montageart	Bodenmontage, für freifliegende Verbindungen, Wandmontage	Schutzart	IP67
Steckzyklen	750	Aufbau	Anschlussdose anschraubbar inkl. RJ45-Modul mit Schneid-Klemm-Technik
Beschaltung	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA		

### **Allgemeine Standards**

Zertifikat-Nr. (DNV) TAE00003EW Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 6

### **Technische Daten RJ45 Modul**

Beschaltung EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

T568 B

### Klassifikationen

EC001121	ETIM 7.0	EC001121
EC001121	ETIM 9.0	EC001121
EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
27-44-03-90		
	EC001121 EC001121 27-44-03-90 27-44-03-90 27-44-03-90	EC001121 ETIM 9.0 EC001121 ECLASS 9.0 27-44-03-90 ECLASS 10.0 27-44-03-90 ECLASS 12.0 27-44-03-90 ECLASS 14.0

Erstellungs-Datum 14.11.2025 06:26:10 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2

# **Datenblatt**

## IE-S-IP67

Maßzeichnung



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen



### IE-S-IP67



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### Presswerkzeuge für Modulare Steckverbinder



Presswerkzeuge für modulare Steckverbinder System WE und DEC

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Drei Funktionen in einem Werkzeug

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	TT 8 RS MP 8	Ausfuehrung	
BestNr.	9202800000	Presswerkzeuge, Crimpwerkzeug für Kontakte	
GTIN (EAN)	4032248512072		
VPE	1 ST		

### Sets - RJ45

SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz



#### Allgemeine Bestelldaten

-	uigoiiio.	no Bootonaaton	
A	٩rt	IE-P-IP67	Ausfuehrung
E	BestNr.	<u>8808380000</u>	Anschlussstecker, Stecker, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
(	GTIN (EAN)	4032248505968	2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106
١	/PE	1 ST	

Erstellungs-Datum 14.11.2025 06:26:10 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4