

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Anschlussdose, Ausführung für Steckverbinder SnapIn
Var.6 gemäß IEC 61076-3-106 in Kunststoff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Anschlussstecker, Anschlussdose, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106
Best.-Nr.	8808370000
Art	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	403224850595 1
VPE	1 ST

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 90 g

Temperaturen

Lagertemperatur Verlegetemperatur Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Farbe	lichtgrau	Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0
Montageart	Bodenmontage, für freifliegende Verbindungen, Wandmontage	Schutzart	IP67
Steckzyklen	750	Aufbau	Anschlussdose anschraubbar inkl. RJ45-Modul mit Schneid-Klemm-Technik
Beschaltung	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV) TAE00003EW Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 6

Technische Daten RJ45 Modul

Beschaltung EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Zeichnungen

Maßzeichnung



IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Presswerkzeuge für Modulare Steckverbinder

Presswerkzeuge für modulare Steckverbinder System WE und DEC

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Drei Funktionen in einem Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Art	TT 8 RS MP 8	Ausführung
Best.-Nr.	9202800000	Presswerkzeuge, Crimpwerkzeug für Kontakte
GTIN (EAN)	4032248512072	
VPE	1 ST	

Sets - RJ45

SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-P-IP67	Ausführung
Best.-Nr.	8808380000	Anschlussstecker, Stecker, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248505968	2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106
VPE	1 ST	