

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Crimp-Sets****Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: STRIPAX-Plus, Abisolierwerkzeug: STRIPAX-Plus, Crimpbereich, min.: 0.5, Farbcode: sonstige
Best.-Nr.	9028790000
Art	CRIMP-SET STRIPAX PLUS T
GTIN (EAN)	4032248392773
VPE	1 ST

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	261 mm	Tiefe (inch)	10.2756 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2.2441 inch
Breite	338 mm	Breite (inch)	13.3071 inch
Nettogewicht	1101.61 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Sortimente

Crimpbereich, max.	2.5 mm ²	Crimpbereich, min.	0.5 mm ²
Abisolierwerkzeug	STRIPAX-Plus	Crimpwerkzeug	STRIPAX-Plus
Farbcode	Miscellaneous	Anzahl AEH	2500 pcs.

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**verkettete Aderendhülsenstreifen**

- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14D W BD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9004280000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190162627	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14T HBL BD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9004310000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190179298	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R BD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9004330000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190047498	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14D SW BD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9004350000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190005474	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/14T GR BD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9004370000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190052508	
VPE	500 ST	

Stripax plus

Schneid-, Abisolier- und Crimpwerkzeug für verkettete Aderendhülsenstreifen

- Schneiden
- Abisolieren
- Crimpen
- Automatischer Aderendhülsentransport
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Rationelle Arbeitsweise: nur ein Werkzeug zur Kabelverarbeitung, deshalb erhebliche Zeitsparnis
- Es dürfen nur verkettete Aderendhülsenstreifen à 50 Stück von Weidmüller verarbeitet werden. Der Einsatz von Aderendhülsen-Rollenware kann zu Zerstörungen führen.

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

Art	STRIPAX PLUS 2.5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9020000000	Schneid-, Abisolier- u. Crimpwerkzeuge, Crimpwerkzeug für
GTIN (EAN)	4008190067267	Aderendhülsen, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Trapezcrimp
VPE	1 ST	

Koffer

- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Art	KOFFER PSC4-01	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9028860000	Werkzeuge, Sortimentskasten
GTIN (EAN)	4032248304608	
VPE	1 ST	