

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Crimp-Sets

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 50, Abisolierwerkzeug: AM 25, Crimpbereich, min.: 25, Farbcode: Weidmüller
Best.-Nr.	9028850000
Art	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	403224838405 1
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbox

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	261 mm	Tiefe (inch)	10.2756 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2.2441 inch
Breite	338 mm	Breite (inch)	13.3071 inch
Nettogewicht	1759.55 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Set incl. Crimpwzk. bis 50 mm ² , Abmantelwzk. u. Aderendhülsen in anderem Farbcode
---------------------	--

Sortimente

Crimpbereich, max.	50 mm ²	Crimpbereich, min.	25 mm ²
Verpackung	Kunststoffbox	Abisolierwerkzeug	AM 25
Crimpwerkzeug	PZ 50	Farbcode	Weidmüller
Anzahl AEH	200 pcs.		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Werkzeuge



Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

Allgemeine Bestelldaten

Art	AM 25	Ausführung
Best.-Nr.	9001540000	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190138271	
VPE	1 ST	

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Art	PZ 50	Ausführung
Best.-Nr.	9006450000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 25mm ² , 50mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190095796	Indent-Crimp
VPE	1 ST	

Leiter-Nennquerschnitt 35,0 mm²



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H35,0/30D 16 R	Ausführung
Best.-Nr.	9019310000	Aderendhülse, Standard, 19 mm, 16 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190102234	
VPE	50 ST	

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Nom. Leiterquerschnitt 50 mm²




- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H50,0/36D BL	Ausführung
Best.-Nr.	9019340000	Aderendhülse, Standard, 26 mm, 20 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190067632	
VPE	50 ST	

Leiter-Nennquerschnitt 25,0 mm²



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H25,0/30T SW	Ausführung
Best.-Nr.	9021190000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 16 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190115166	
VPE	50 ST	
Art	H25,0/36T SW	Ausführung
Best.-Nr.	9021200000	Aderendhülse, Standard, 24 mm, 22 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190055400	
VPE	50 ST	