

**TS35X7.5 ST K71****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Abbildung ähnlich

Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäuserihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse- entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 260 mm, mit Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8866120000</a>  |
| Art        | TS35X7.5 ST K71   |
| GTIN (EAN) | 4050118652697   |
| VPE        | 20 ST   |

### Technische Daten

#### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

#### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |              |
|--------------|---------|---------------|--------------|
| Tiefe        | 7.5 mm  | Tiefe (inch)  | 0.2953 inch  |
| Höhe         | 35 mm   | Höhe (inch)   | 1.378 inch   |
| Breite       | 260 mm  | Breite (inch) | 10.2362 inch |
| Nettogewicht | 106.5 g |               |              |

#### Temperaturen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur |  |
|--------------------|--|

#### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

#### Allgemeine Angaben

|                |              |               |                         |
|----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| Materialstärke | 1 mm         | Einbauhinweis | Direktmontage           |
| Normen         | DIN EN 60715 | Oberfläche    | verzinkt und passiviert |
| Werkstoff      | Stahl        |               |                         |

#### Allgemeine Angaben Zubehör

|                |       |            |                         |
|----------------|-------|------------|-------------------------|
| Materialstärke | 1 mm  | Oberfläche | verzinkt und passiviert |
| Werkstoff      | Stahl |            |                         |

#### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## TS35X7.5 ST K71

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zubehör

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Schienenhalter



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | FKSC M5X8 D9/SW2.5         | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0295900000</a> | SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337              |  |
| VPE        | 50 ST                      |  |