

AM 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	9001540000
Art	AM 25
GTIN (EAN)	4008190138271
VPE	1 ST

AM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	33 mm	Tiefe (inch)	1.2992 inch
Höhe	157 mm	Höhe (inch)	6.1811 inch
Breite	47 mm	Breite (inch)	1.8504 inch
Nettogewicht	120.67 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelmesser
---------------------	-------------

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	PVC-Rundkabel	Leiterdurchmesser, max.	25 mm
Leiterdurchmesser, min.	6 mm	Schnitttiefe	einstellbar bis 4,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	490 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	28 mm ²
Verarbeitbare Kabel	PVC-Leitungen		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



AM 25


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	ERSATZMESSER AM 25/35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9001530000	Zubehör, Ersatzmesser
GTIN (EAN)	4008190154813	
VPE	2 ST	