

PZ ZH 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 6mm ² , 16mm ² , Indent-Crimp
Best.-Nr.	901360000
Art	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
VPE	1 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9.8425 inch
Nettogewicht	674.78 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	------------------	------------	--

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Zwillingsaderendhülsen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 6
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 10	Crimpbereich, max.	16 mm ²
Crimpbereich, min.	6 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	16 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	6 mm ²
Crimpart/-profil	Indent-Crimp		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Anwendungsbeispiel



PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/23 ZH SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004930000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190482701	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/23D ZH GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004720000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190962210	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/23T ZH GN SV	Ausführung
Best.-Nr.	9005160000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190482749	
VPE	100 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/23 ZH SW	Ausführung
Best.-Nr.	9037320000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190492793	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/23D ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	9037550000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190493127	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/23T ZH GN	Ausführung
Best.-Nr.	9037690000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190493486	
VPE	100 ST	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H6,0/29 ZH SW	Ausführung
Best.-Nr.	9037330000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190492809	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/29D ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	9037560000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190493134	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/29T ZH GN	Ausführung
Best.-Nr.	9037700000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190493509	
VPE	100 ST	

Mehrfachbeutel



- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H10,0/24 ZH EB SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004940000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein
GTIN (EAN)	4008190482718	
VPE	100 ST	
Art	H10,0/26D R ZH SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004710000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4032248044221	
VPE	100 ST	
Art	H10,0/26T ZH BR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9005170000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, braun
GTIN (EAN)	4008190482756	
VPE	100 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H10,0/24 ZH EB	Ausführung
Best.-Nr.	9037340000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein
GTIN (EAN)	4008190492816	
VPE	100 ST	
Art	H10,0/24D ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9037570000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190493141	
VPE	100 ST	

Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Art	H10,0/24DS ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9018880000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4032248105830	
VPE	100 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H10,0/24T ZH BR	Ausführung
Best.-Nr.	9037710000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, braun
GTIN (EAN)	4008190493516	
VPE	100 ST	
Art	H10,0/30 ZH EB	Ausführung
Best.-Nr.	9037350000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, elfenbein
GTIN (EAN)	4008190492823	
VPE	100 ST	
Art	H10,0/30D ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9037580000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190493158	
VPE	100 ST	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H10,0/30T ZH BR	Ausführung
Best.-Nr.	9037720000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, braun
GTIN (EAN)	4008190493530	
VPE	100 ST	

Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Art	H10,0/24S ZH EB	Ausführung
Best.-Nr.	9018860000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein
GTIN (EAN)	4032248105816	
VPE	100 ST	
Art	H10,0/30DS ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9018890000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, rot
GTIN (EAN)	4032248105847	
VPE	100 ST	
Art	H10,0/30S ZH EB	Ausführung
Best.-Nr.	9018870000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, elfenbein
GTIN (EAN)	4032248105823	
VPE	100 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H16,0/29 ZH GN	Ausführung
Best.-Nr.	9037360000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 16 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190492830	
VPE	50 ST	
Art	H16,0/29D ZH BL	Ausführung
Best.-Nr.	9037590000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 16 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190493165	
VPE	50 ST	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H16,0/29T ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9037730000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 16 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190493554	
VPE	50 ST	
Art	H16,0/38 ZH GN	Ausführung
Best.-Nr.	9037370000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190492847	
VPE	50 ST	
Art	H16,0/38D ZH BL	Ausführung
Best.-Nr.	9037600000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190493196	
VPE	50 ST	
Art	H16,0/38T ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9037740000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190493561	
VPE	50 ST	

Zubehör / Ersatzteile



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERTE ES PZ ZH 16	Ausführung
Best.-Nr.	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
VPE	1 ST	

Ersatzteile

Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpt werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERTE GRIFFE PZ	Ausführung
Best.-Nr.	9202810000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248512577	
VPE	1 ST	