

HTF 48 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Flachstecker und Flachsteckhülsen
mit offener oder gerollter Crimpkralle

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
Best.-Nr.	901726000
Art	HTF 48 ZERT
GTIN (EAN)	4032248483068
VPE	1 ST
Lieferstatus	Abgekündigt

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	436 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Flachstecker und Flachsteckhülsen Steckerbreite 4,8 mm	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	--	------------	--

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	F-Stecker / -Hülse	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 14
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 21	Steckerbreite	4.8 mm
Crimpbereich, max.	2.5 mm ²	Crimpbereich, min.	0.5 mm ²

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	2.5 mm ²	Crimpart/-profil	B-Crimp
--------------------------------	---------------------	------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Zubehör

Zubehör / Ersatzteile



Crimpwerkzeuge für Flachstecker und Flachsteckhülsen mit offener oder gerollter Crimpkralle

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERTE AN HTF 48	Ausführung
Best.-Nr.	1246420000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4050118034738	
VPE	1 ST	