

TT 8 RS MP 8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Presswerkzeuge für modulare Steckverbinder System WE und DEC

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Drei Funktionen in einem Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Presswerkzeuge, Crimpwerkzeug für Kontakte
BestNr.	<u>9202800000</u>
Art	TT 8 RS MP 8
GTIN (EAN)	4032248512072
VPE	1 ST



TT 8 RS MP 8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

	Abmessungen	und Gewichte
--	--------------------	--------------

- minocounigen una commun			
Dunita	255 mm	Dunita (in ala)	10.0394 inch
Breite		Breite (inch)	10.0394 Inch
Nettogewicht	1168 g		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		
Technische Daten			
Artikelbeschreibung	Presswerkzeug für 8 polige, geschirmte RJ45 Stecker	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
Kontaktbeschreibung			
Polzahl	8	Kontaktart	geschirmte modulare Steckverbinder
Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 24	Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 27
Werkzeugdaten Crimpen			
Aderendhülsenquerschnitt, max.	0.25 mm²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.1 mm²
Klassifikationen			
ETIMA O O	50000100	FT10.4.7.0	50000400
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Katalogstand / Zeichnungen



TT 8 RS MP 8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

