

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Doppelcrimp
Best.-Nr.	9017430000
Art	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008190865344
VPE	1 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	453.2 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für isolierte Verbinder 0,5 - 2,5mm ²	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	----------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	isolierte Verbinder	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 14
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 21	Crimpberich, max.	2.5 mm ²
Crimpberich, min.	0.5 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	2.5 mm ²	
Crimpart/-profil	Doppelcrimp	
Crimpstation	Crimpstation Nummer	1
	Leiterquerschnitt, min.	0.5 mm ²
	Leiterquerschnitt, max.	1.5 mm ²
	Leiterquerschnitt AWG, min.	21 AWG
	Leiterquerschnitt AWG, max.	16 AWG
	Farbe des Crimping Profil	Rot
	Crimpstation Nummer	2
	Leiterquerschnitt, min.	1.5 mm ²
	Leiterquerschnitt, max.	2.5 mm ²
	Leiterquerschnitt AWG, min.	16 AWG
	Leiterquerschnitt AWG, max.	14 AWG
	Farbe des Crimping Profil	Blau

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Nicht für eindrähtige (starre) Leiter geeignet. Isolierung am Kontakt wird konisch verpresst.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



Zubehör / Ersatzteile

Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und
Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller
Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERTE ES HTI 15	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1246370000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4050118034462	
VPE	1 ST	
Art	ERTE ES HTI 15	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1246370000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4050118034462	
VPE	1 ST	