

POWERSTRIPPER AO 16-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bestellung nur auf Anfrage**

- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Elektrischer Antrieb

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abisolierautomat
Best.-Nr.	9027290000
Art	POWERSTRIPPER AO 16-20
GTIN (EAN)	4032248285426
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Datum der letzten Bestellung	2025-01-06T00:00:00+01:00
Produktalternative	POWERSTRIPPER 16,0

POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	295 mm	Tiefe (inch)	11.6142 inch
Höhe	230 mm	Höhe (inch)	9.0551 inch
Breite	190 mm	Breite (inch)	7.4803 inch
Nettogewicht	8500 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Abisolierautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	4 - 16 mm ² (~AWG 12-6)	Leiterlänge, min.	22 mm + Abisolierlänge
Anschlusswerte	46 VA	Antrieb	elektrisch
Taktzeit	ca. 1,5 s	Abzugslänge	1-20 mm
Elektroanschluss	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA		

Klassifikationen


ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERSTRIPPER AO 16-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Zubehör / Ersatzteile**

- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Elektrischer Antrieb

Allgemeine Bestelldaten

Art	AIMESA VRM 6,20	Ausführung
Best.-Nr.	1120910000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4032248901920	
VPE	1 ST	