

**CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## Crimp-Sets

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 6 Roto L, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 0.14, Farbcode: sonstige
Best.-Nr.	<a href="#">9028700000</a>
Art	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T
GTIN (EAN)	4032248392698
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbox

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	261 mm	Tiefe (inch)	10.2756 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2.2441 inch
Breite	338 mm	Breite (inch)	13.3071 inch
Nettogewicht	1744 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

### Sortimente

Crimpbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Verpackung	Kunststoffbox	Abisolierwerkzeug	STRIPAX
Crimpwerkzeug	PZ 6 Roto L	Farbcode	Miscellaneous
Anzahl AEH	3100 pcs.		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

### Allgemeine Bestelldaten

Art	STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005000000</a>	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190072506	
VPE	1 ST	

### Crimping tools



- Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
  - Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

### Allgemeine Bestelldaten

Art	PZ 6 ROTO L	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1444050000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118248593	6mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
VPE	1 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14D W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019010000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190120931	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019080000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190090623	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14D SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019120000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190153793	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14T HBL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021040000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190083168	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/15T GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021070000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190128944	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/18T OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021100000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190061708	
VPE	500 ST	

### Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm<sup>2</sup>



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/20T GN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021130000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190111731	
VPE	100 ST	

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Koffer



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

### Allgemeine Bestelldaten

Art	KOFFER PSC4-01	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028860000</a>	Werkzeuge, Sortimentskasten
GTIN (EAN)	4032248304608	
VPE	1 ST	

### Einsätze



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

### Allgemeine Bestelldaten

Art	EINSATZ A8-1 CL55	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028460000</a>	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248310029	
VPE	100 ST	
Art	EINSATZ A7-1 CL55	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028450000</a>	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248310012	
VPE	1 ST	