

KLIPPON K MF KIT 16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild









Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse- entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Montagefuß, Befestigungslaschen, Höhe: 70 mm, Breite: 33.5 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301, silber
BestNr.	<u>9529080000</u>
Art	KLIPPON K MF KIT 16
GTIN (EAN)	4008190916299
VPE	1 ST



KLIPPON K MF KIT 16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewi	chte		,	
Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0.4724 inch	
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2.7559 inch	
Breite	33.5 mm	Breite (inch)	1.3189 inch	
Nettogewicht	124 g			
Temperaturen			,	
Betriebstemperatur				
Umweltanforderungen			, i	
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeine Angaben				
Befestigungsart	geschraubt	Werkstoff	Edelstahl 1.4301	
Allgemeine Angaben Zul	behör			
Befestigungsart	geschraubt	Werkstoff	Edelstahl 1.4301	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625	
ETIM 8.0	EC002625 EC002625	ETIM 9.0	EC002625 EC002625	
ETIM 10.0	EC002625 EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07	
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-18-28-07	
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-18-28-07	
ECLASS 13.0	27-18-28-07	ECLASS 14.0	27-18-28-07	

Katalogstand / Zeichnungen