



A diferencia de los bornes con palanca de desconexión integrada, nuestros conectores macho de desconexión se pueden desconectar o retirar completamente del borne y de la aplicación respectiva y ofrecer una solución alternativa flexible a nuestros desconectores estándar.

### Datos generales para pedido

Versión	Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 36 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 10.00, Aislado: No, Anchura: 17 mm
Código	<a href="#">0114100000</a>
Tipo	QL 2 SAKB10
GTIN (EAN)	4008190056605
Cantidad	100 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	6 mm	Altura (pulgadas)	0.2362 inch
Anchura	17 mm	Anchura (pulgadas)	0.6693 inch
Peso neto	1.23 g		

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
-------------------------------	----------------	----------------------	---------------

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos del material

Material básico	Cu Zn	Color	gris
-----------------	-------	-------	------

#### Datos nominales

Corriente nominal	36 A
-------------------	------

#### Dimensiones

Paso en mm (P)	10.00 mm
----------------	----------

#### Generalidades

Número de polos	2	Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------	---	-----------------------	-----------------

#### Otros datos técnicos

Tipo de fijación	atornillado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	No	Tipo de montaje	atornillado

#### Valores característicos del sistema

Versión	Conexión transversal
---------	----------------------

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## Accesorios

### Soporte de montaje



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

### Datos generales para pedido

Tipo	BFSC M4X9T	Versión	
Código	<a href="#">0103300000</a>	Tornillo de sujeción (borne), 4.00 mm, Acero, Profundidad: 7 mm,	
GTIN (EAN)	4008190023348	Anchura: 7 mm, Altura: 9 mm	
Cantidad	100 ST		
Tipo	SS M4 D 128-A 4	Versión	
Código	<a href="#">0136400000</a>	Arandela de seguridad, Cobre	
GTIN (EAN)	4008190118143		
Cantidad	100 ST		