


**LIR 1,5M3,5 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |  |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | Kabelschuh, isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.   | <a href="#">9200080000</a>   |
| Art         | LIR 1,5M3,5 V  |
| GTIN (EAN)  | 4032248409846  |
| VPE         | 100 ST   |

**Technische Daten****Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

**Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 5.8 mm  | Tiefe (inch)  | 0.2283 inch |
| Breite       | 20.4 mm | Breite (inch) | 0.8031 inch |
| Nettogewicht | 0.4 g   |               |             |

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Technische Daten**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikelbeschreibung | isolierter<br>Ringkabelverbinder 1,5<br>mm <sup>2</sup> / M3,5 |
|---------------------|--|

**Verbinder**

|                                  |                     |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt       | 1.5 mm <sup>2</sup> | Isolation                        | PVC, vorhanden      |
| Dimension (Bolzen)               | M 3,5               | Dimension                        | M 3,5               |
| Material/Kunststoff              | PVC                 | Kennfarbe                        | rot                 |
| Anschlussdichte (S1)             | 0.75 mm             | Anschlusslänge (l)               | 16.05 mm            |
| Innendurchmesser (d1)            | 3.7 mm              | Kunststoffkragenlänge (b)        | 11.3 mm             |
| Kunststoffkragendurchmesser (D)  | 4 mm                | Außendurchmesser (d)             | 5.5 mm              |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

**LIR 1,5M3,5 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Crimping tools**

Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder  
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und  
Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller  
Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

**Allgemeine Bestell Daten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | HTI 15                     | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9014400000</a> | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,                 |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Doppelcrimp                              |
| VPE        | 1 ST                       |  |
| Art        | CTI 6                      | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9006120000</a> | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Ovalcrimp, Doppelcrimp   |
| VPE        | 1 ST                       |  |
| Art        | CTI 6 G                    | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9202850000</a> | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,                 |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimp, Parallelcrimp                   |
| VPE        | 1 ST                       |  |