

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Crimp-Sets

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: CTI 6, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 0.5 |
| Best.-Nr. | 9202600000 |
| Art | CRIMPSET CTI 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248502769 |
| VPE | 1 ST |
| Verpackung | Kunststoffbox |

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|-----------|---------------|--------------|
| Tiefe | 330 mm | Tiefe (inch) | 12.9921 inch |
| Höhe | 79 mm | Höhe (inch) | 3.1102 inch |
| Breite | 413 mm | Breite (inch) | 16.2598 inch |
| Nettogewicht | 4796.62 g | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschreibung | Set incl. Crimpwkz. bis 6 mm ² , Abisolierwkz. u. isolierte Verbinder |
|---------------------|--|

Sortimente

| | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Crimpbereich, max. | 6 mm ² | Crimpbereich, min. | 0.5 mm ² |
| Verpackung | Kunststoffbox | Abisolierwerkzeug | STRIPAX |
| Crimpwerkzeug | CTI 6 | Anzahl AEH | 1900 pcs. |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ETIM 10.0 | EC000524 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 | | |

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Werkzeuge**

- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspleißen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideeinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimierte ergonomische Design

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | STRIPAX | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9005000000 | Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| VPE | 1 ST | |


Crimping tools

Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und
Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller
Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | CTI 6 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9006120000 | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0,5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovalcrimp, Doppelcrimp |
| VPE | 1 ST | |

Ringkabelschuhe

Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | LIR 6M5 V | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200240000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248410064 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | LIR 6M6 V | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200250000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248410071 | |
| VPE | 100 ST | |

Stiftkabelschuhe




Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
 - Nicht gelötet
 - Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | LIP 6R14 V | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200480000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410323 | |
| VPE | 100 ST | |

Ringkabelschuhe



Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
 - Nicht gelötet
 - Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | LIR 2,5M5 V | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200180000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248409808 | |
| VPE | 100 ST | |

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Flachsteckhülsen**

Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | LIF 2,5F638 R | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200560000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410408 | mm ² ,blau |
| VPE | 100 ST | |

Stiftkabelschuhe

Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | LIP 1,5R12 V | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200460000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² - 1.5 mm ² ,rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410309 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | LIP 2,5R12 V | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200470000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410316 | |
| VPE | 100 ST | |

Stossverbinder

Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

CRIMPSET CTI 6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | LIB 6B26 VF | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200510000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410354 | |
| VPE | 100 ST | |

Ringkabelschuhe

Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | LIR 1,5M4 V | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200090000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248409853 | |
| VPE | 100 ST | |

Gabelkabelschuhe

Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | LIS 6M6 V | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200430000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410279 | |
| VPE | 100 ST | |

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Flachsteckhülsen**

Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | LIF 1,5F638 R | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200540000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410385 | |
| VPE | 100 ST | |

Stossverbinder

Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | LIB 2,5B25 VF | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200500000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410347 | |
| VPE | 100 ST | |

Gabelkabelschuhe

Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | LIS 1,5M4 V | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200310000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410132 | |
| VPE | 100 ST | |


CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | LIS 2,5M5 V | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200380000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410224 | |
| VPE | 100 ST | |

Ringkabelschuhe

Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | LIR 1,5M5 V | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200100000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm ² -0.5 mm ² - 1.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248409860 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | LIR 2,5M6 V | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200190000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248410019 | |
| VPE | 100 ST | |

Einsätze

- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art | EINSATZ BA8-PSC 80 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9202310000 | Sortiment Einsätze |
| GTIN (EAN) | 4032248486687 | |
| VPE | 1 ST | |

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Flachsteckhülsen**

Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | LIF 1,5F288 R | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200520000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410361 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | LIF 6F638 R | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200570000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410415 | |
| VPE | 100 ST | |

Stossverbinder

Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | LIB 1,5B25 VF | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200490000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410330 | |
| VPE | 100 ST | |

Koffer

- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art | KOFFER PSC80 PC | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9202330000 | Werkzeuge, Leerbox / Koffer |
| GTIN (EAN) | 4032248486700 | |
| VPE | 1 ST | |